

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8700.030

# Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal

Staat: 15.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8700.030 - Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal voor VX

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal, voor VX.

## Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | VX 8700.030   |
| Voordelen                           | Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders<br>Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen<br>Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp<br>Montage door één persoon<br>Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging |
| Materiaal                           | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm  |
| Oppervlak                           | In één richting geschuurd, korrel 400   |
| Levering                            | Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Geschikt voor                       | Behuizingstype: VX<br>Hoogte: = 1.800 mm<br>Diepte: = 400 mm  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55   |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 12   |
| Basismateriaal                      | Roestvaststaal  |
| Leveringseenheid                    | 2 st.   |
| Nettogewicht                        | 17,5 kg   |
| Brutogewicht                        | 17,8 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 94039910  |
| ETIM 9                              | EC002524  |
| ECLASS 8.0                          | 27182101  |

# Funcities

---

Product omschrijving

VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 1800 x 400 mm, roestvaststaal,  
1.4301