

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8845.000

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 03.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8845.000 - Aanbouwkasten VX25 Basiskast

De standaard in de kastenbouw: kastframe met één frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.



## Functies

Bestelnr.	VX 8845.000
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Achterwand Bodemplaten Montageplaat 2 montagerails 18 x 39 mm Sluiting: 3 mm dubbelbaard

# Functies

Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 1.400 mm Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	699 mm x 1.296 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
IK-code	IK10
Aantal deuren	1
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	89,57 kg
Brutogewicht	92,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	264,57 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX-aanbouwkasten, BHD: 800 x 1400 x 500 mm, plaatstaal, met montageplaat, één deur aan de voorzijde

# Goedkeuringen

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Certificaten

Oppervlak

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring  
Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK  
PCF-declaration