

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.830 Dubbele aders

Staat: 12.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.830 - Dubbele aders voor OM-adapters met veerdrukklem 2,5 – 16 mm<sup>2</sup>

Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter.



## Functies

Bestelnr.	SV 9340.830
Product omschrijving	Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter.
Materiaal	Isolatie PVC Temperatuurbestendig tot 105 °C Aders aan beide zijden ultrasoon gelast
AWG	AWG 8 = 8,37 mm <sup>2</sup>   10 mm <sup>2</sup>
Opmerking	AWG = American Wire Gauges
Afmetingen	Lengte: 140 mm, 250 mm
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	0,18 kg
Brutogewicht	0,248 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,02
Douanetariefnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613

# Funcities

---

Product omschrijving

SV Dubbele aders voor OM-adapters, AWG8 10mm<sup>2</sup>, L1=140 mm,  
L2=250 mm, PVC, tot 105°C

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK