

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.870 Kabelset

Staat: 01.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.870 - Kabelset voor OM-adapters met veerdrukklem

Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparaten



## Functies

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestelnr.                | SV 9340.870   |
| Product omschrijving     | Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparatuur, opgebouwd op OM-adapters met veerdrukklemmen. |
| Materiaal                | Isolatie PVC<br>Temperatuurbestendig tot 105 °C<br>Aders aan beide zijden ultrasoon gelast  |
| AWG                      | AWG10 = 5,26 mm <sup>2</sup> $\times$ 6 mm <sup>2</sup>   |
| Opmerking                | AWG = American Wire Gauges  |
| Afmetingen               | Lengte: 140 mm  |
| Leveringseenheid         | 15 st.  |
| Nettogewicht             | 0,12 kg   |
| Brutogewicht             | 0,13 kg   |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,006   |
| Douanetariefnummer       | 85444290  |
| ETIM 9                   | EC000839  |
| ECLASS 8.0               | 27062302  |
| Product omschrijving     | SV Kabelset AWG10 6mm <sup>2</sup> , L=130 mm, PVC, tot 105°C   |

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK