

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.870 Kabelset

Staat: 29.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.870 - Kabelset voor OM-adapters met veerdrukklem

Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparaten



## Functies

Bestelnr.	SV 9340.870
Product omschrijving	Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparatuur, opgebouwd op OM-adapters met veerdrukklemmen.
Materiaal	Isolatie PVC Temperatuurbestendig tot 105 °C Aders aan beide zijden ultrasoon gelast
AWG	AWG10 = 5,26 mm <sup>2</sup> $\times$ 6 mm <sup>2</sup>
Opmerking	AWG = American Wire Gauges
Afmetingen	Lengte: 140 mm
Leveringseenheid	15 st.
Nettogewicht	0,12 kg
Brutogewicht	0,13 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,006
Douanetariefnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Product omschrijving	SV Kabelset AWG10 6mm <sup>2</sup> , L=130 mm, PVC, tot 105°C

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK