

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.802

# Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Staat: 07.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.802 - Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Het profiel wordt direct in de bodemplaat gestoken. Hierdoor kunnen de kabels bij een naar voren geschoven inbouw van de montageplaat zonder grote buigradius direct naar een kabelbevestigingsrail worden geleid. In combinatie met de kabelbevestigingsrail kunnen kabelinvoer en montageplaat optimaal op elkaar worden afgestemd.

## Functies

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestelnr.           | VX 8618.802   |
| Voordelen           | Eenvoudige montage<br>Volledige bedekking<br>Hoge afdichting van de in de kast ingevoerde kabel   |
| Toepassingsgebieden | Om in bodemplaten te steken   |
| Materiaal           | hard-PVC<br>Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend<br>Temperatuurbestendig tot +60 °C<br>Afdichting: PU-schuim<br>Doorsnede: 30 x 25 mm   |
| Levering            | Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen  |
| Opmerking           | Per kabelinvoerplaats zijn twee stuks nodig<br>Vanaf een kastbreedte van 1000 mm is de bodemgroep in de breedte in twee secties verdeeld. Er kunnen twee kabelinvoerplaatsen (links/rechts) worden gerealiseerd |
| Geschikt voor       | Behuizingstype: VX: = 1.000 mm<br>Behuizingstype: VX SE<br>Behuizingstype: Lessenaar CX   |
| Leveringseenheid    | 4 st.   |
| Nettogewicht        | 0,24 kg   |
| Brutogewicht        | 0,28 kg   |
| Douanetariefnummer  | 39269097  |
| ETIM 9              | EC000211  |
| ECLASS 8.0          | 27142421  |

# Funcities

---

Product omschrijving

VX-profiel voor kabelinvoer, symmetrisch, voor B: 1000 mm