

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.210 Aansluitadapters

Staat: 03.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.210 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 9342.210
Materiaal	Afdekking: ABS Chassis: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Afgaande aansluiting	onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 20 mm Hoogte: 215 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	2,5 - 10 mm ²
Aansluiting van ronde aders, massief	2,5 - 10 mm ²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	2,5 - 10 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm

Functies

Nominale spanning (L1 + L2)	1000 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)	1500 V (DC)
Toelatingen	UL
Voor raildikte	10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,205 kg
Brutogewicht	0,206 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,019
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV Aansluitadapter, 63A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 10 mm ² , onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK