

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.150

# NH-zekeringlastscheideners

Staat: 30.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.150 - NH-zekeringlastscheideners met elektromechanische zekeringbewaking

## Functies

|  |  |
|--|--|
| Bestelnr.                              | SV 9343.150  |
| Uitvoering                             | Voor 60 mm railsystemen  |
| Materiaal                              | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: koper, verzilverd |
| Kleur                                  | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7035/7001                             |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper | Breedte klemruimte: 32 mm<br>Hoogte klemruimte: 10 mm                    |
| Voor railsystemen met hartafstand      | 60 mm  |
| Afgaande aansluiting                   | boven/onder  |
| Aansluiting (elektrisch)               | schroef M10  |
| Nominale stroom max.                   | 250 A  |
| Nominale spanning                      | 690 V, 3~  |
| Voor NH-grootte                        | 1  |
| Test specification                     | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)                   |
| Afmetingen                             | Breedte: 184 mm<br>Hoogte: 298 mm  |
| Aansluiting van ronde aders            | 10 - 150 mm <sup>2</sup>   |
| Geschikt voor railkoper                | Hoogte: 5, 10 mm   |
| Aantal polen                           | 3-polig  |
| Doorsnede ronde ader                   | 10 - 150 mm <sup>2</sup>   |
| Leveringseenheid                       | 1 st.  |

## Funcities

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nettogewicht             | 2,798 kg  |
| Brutogewicht             | 2,804 kg  |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,44  |
| Douanetariefnummer       | 85369095  |
| ETIM 9                   | EC000249  |
| ECLASS 8.0               | 27371401  |
| Product omschrijving     | SV NH-Zekeringlastscheider DIN1, 250A 690V, schroefaansluiting M10, 3-polig, 184x298mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, MSÜ |

## Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |