

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.020 NH-zekeringlastscheideners

Staat: 27.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.020 - NH-zekeringlastscheideners met elektronische zekeringbewaking

Functies

Bestelnr.	SV 9344.020
Uitvoering	Voor montageplaatopbouw
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 13 mm Hoogte klemruimte: 13 mm
for mounting plate assembly	Ja
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	160 A
Nominale spanning	400 V - 690 V, 3~
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 194 mm
Aansluiting van ronde aders	4 - 95 mm ²
Aantal polen	3-polig
met elektronische zekeringbewaking	Ja
Doorsnede ronde ader	4 - 95 mm ²

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,82 kg
Brutogewicht	0,837 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,15
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm ² , 3-polig, 106x194mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, ESÜ

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK