


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 8800.900

## Legbord, vaste inbouw

Staat: 01.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 8800.900 - Legbord, vaste inbouw voor TS, VX SE, PC, IW, voorbereid voor ventilatoruitbreidingsset

Voor directe montage aan het verticale kastprofiel. Eenvoudig met de 4 voor te monteren schroeven inhangen en vastzetten.

## Functies

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bestelnr.                | PC 8800.900  |
| Product omschrijving     | Eenvoudig met de 4 voor te monteren schroeven inhangen en vastzetten.  |
| Materiaal                | Plaatstaal   |
| Kleur                    | RAL 7015   |
| Levering                 | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Inbouwmogelijkheden      | Op het verticale TS, VX SE kastprofiel   |
| Belastbaarheid           | 40 kg oppervlaktebelasting, statisch   |
| Opmerking                | Voor kasten zonder montageplaten   |
| Montagevlak              | Breedte: 507 mm<br>Diepte: 550 mm  |
| Geschikt voor            | Behuizingstype: TS<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>Breedte: = 600 mm<br>Diepte: = 600 mm   |
| Leveringseenheid         | 1 st.  |
| Nettogewicht             | 3,396 kg   |
| Brutogewicht             | 3,52 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 17,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |

# Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer   | 94039910  |
| ETIM 9               | EC002620  |
| ECLASS 8.0           | 27189261  |
| Product omschrijving | PC Legbord voor vast inbouw tbv TS/PC/IW-kasten, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 600, montagevlak 507x550 mm BxD, plaatstaal, RAL 7015 |