

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.010

Aanbouwkasten VX25

Staat: 09.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.010 - Aanbouwkasten VX25 EMC

De vloerstaande kasten van de VX25-serie hebben zelfs in de standaarduitvoering al een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de VX25-kast aan in een uitvoering met hoge HF-demping.

Functies

Bestelnr.	VX 8807.010
Uitvoering	EMC-uitvoering
Product omschrijving	De vloerstaande kasten van de VX25-serie hebben zelfs in de standaarduitvoering al een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de VX25-kast aan in een uitvoering met hoge HF-demping.
Materiaal	Kastframe: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Dak: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Deur: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kastframe: blank Deur, achterwand en dakplaat: aan de buitenzijde gelakt en aan de binnenzijde lakvrij gehouden Bodemplaten: verzinkt Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Achterwand Dakplaat Bodemplaten Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm

Functies

Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Aantal deuren	1
Opmerking	Bij gekoppelde kasten is een EMC-schermafsluiting nodig
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	119,05 kg
Brutogewicht	129,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	320,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX Kast EMC 800x2000x600 1D 1MPL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK