Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8808.000

# Aanbouwkasten VX25

Staat: 10.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

# VX 8808.000 - Aanbouwkasten VX25 Basiskast

De standaard in de kastenbouw: kastframe met één frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8808.000 |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Dak: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm<br>Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak<br>Montageplaat en bodemplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kastframe<br>Deur(en)<br>Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen<br>Dakplaat<br>Achterwand<br>Bodemplaten<br>Montageplaat<br>2 montagerails 18 x 39 mm<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 800 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 12 |
| IK-code | IK10 |
| Aantal deuren | 1 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 124,14 kg |
| Brutogewicht | 138,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 360,84 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | VX-aanbouwkasten, BHD: 800 x 2000 x 800 mm, plaatstaal, met montageplaat, één deur aan de voorzijde |

# Goedkeuringen

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Oppervlak |
| Verklaringen | Fabrikantverklaring<br>Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration |