

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9202.100 Ex-kasten

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9202.100 - Ex-kasten Kunststof AX, lege kast met scharnierende deur

Ex-kast met scharnierende deur, kunststof



Functies

| | |
|---------------------|---|
| Bestelnr. | AX 9202.100 |
| Uitvoering | Ex-kasten |
| Toepassingsgebieden | Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU Omgevingstemperatuurbereik: -40 °C...+70 °C De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten Beschermklassse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb) |
| Materiaal | Kast: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: <math>< 10^9 \Omega</math> Deur: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: <math>< 10^9 \Omega</math>, rondom geplakte siliconenafdichting Montageplaat: plaatstaal, verzinkt |
| Kleur | RAL 9011 |
| Levering | Behuizingen Deur Montageplaat |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Afmetingen | Breedte: 250 mm Hoogte: 350 mm Diepte: 150 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 155 mm x 275 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 2,5 mm |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U | Ja |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U | Ja |
| Sluiting | Aantal sluitingen: 1 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| IK-code | IK09 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...70 °C |
| Bedrijfstemperatuur | De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 4,5 kg |
| Brutogewicht | 4,94 kg |
| Douanetariefnummer | 94037000 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Product omschrijving | AX Ex enclosure, WHD: 250x350x150 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

ATEX
ATEX QA
IECEX
IECEX QAR
UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Attestation of Conformity