Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.050

Railsteun

Staat: 22.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9340.050 - Railsteun voor vlak railkoper

Voor vlak railkoper tot 800 A.

Functies

Bestelnr.	SV 9340.050
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Nominale spanning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Opmerking	Voor UL-toepassingen is toepassing van een bodemprofiel noodzakelijk
Elektrische waarden UL (SCCR)	14 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 12 x 5/10 mm 22 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 12 x 5/10 mm 25 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm 50 kA - 600 V, railsteunafstand 350 mm, railkoper 30 x 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 54 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 73 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 30 x 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Aantal polen	3-polig

Functies

Geschikt voor bestelnr.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Met interne bevestiging	Ja
Hartafstand systeemstroomrails	60 mm
Geschikt voor railkoper	12 x 5 - 30 x 10
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,668 kg
Brutogewicht	0,72 kg
Douanetariefnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Product omschrijving	SV-railsteun, 3-polig, 60 mm hartafstand, voor railkoper BH: 12x5-30x10 mm, UL-uitvoering

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK