

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9519.100**

**Polycarbonaat kasten PK**

Staat: 18.06.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9519.100 - Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.



## Funcities

Bestelnr.	PK 9519.100
Uitvoering	PK-kast met transparant deksel
Product omschrijving	Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten.
Materiaal	Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat Deksel transparant: polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyethyleen
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Dekselschroeven Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66

# Functies

---

IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 182 mm Hoogte: 180 mm Diepte: 165 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-35 °C...80 °C
Basismateriaal	Polycarbonaat
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.806
Brutogewicht	0.906
Douanetariefnummer	94037000
EAN	4028177139718
E-Number Sweden	E3404593
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	C-UL DNV-GL UL
Verklaringen	Verklaring van conformiteit