

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.220 Aansluitadapters

Staat: 28.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.220 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

## Functies

|  |  |
|--|--|
| Bestelnr.  | SV 9342.220  |
| Materiaal  | Afdekking: ABS<br>Chassis: polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0  |
| Kleur  | RAL 7035   |
| Nominale stroom max.                                   | 125 A  |
| Nominale spanning                                      | 690 V, 3~  |
| Afgaande aansluiting                                   | boven/onder  |
| Voor railsystemen met hartafstand                      | 60 mm  |
| Opmerking  | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken<br>UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing<br>De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun<br>9340.050/9341.050/9342.050 |
| Aantal polen   | 3-polig  |
| Afmetingen   | Breedte: 55 mm<br>Hoogte: 210 mm   |
| Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen | 10 - 25 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting van ronde aders, samengeslagen             | 16 - 35 mm <sup>2</sup>  |
| Geschikt voor railkoper                                | Hoogte: 5, 10 mm   |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)         | 10 x 7,8 mm  |
| Voor raildikte   | 25 mm  |

## Funcities

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Leveringseenheid         | 1 st.   |
| Nettogewicht             | 0,417 kg  |
| Brutogewicht             | 0,42 kg   |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,052   |
| Douanetariefnummer       | 85369010  |
| ETIM 9                   | EC001531  |
| ECLASS 8.0               | 27370304  |
| Product omschrijving     | SV Aansluitadapter, 125A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 35 mm <sup>2</sup> , klemruimte=10x7,8 mm tbv flexibel, boven-/onderaansluiting |

## Goedkeuringen

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit UK               |