


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210 Aansluitadapters

Staat: 28.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.210 - Aansluitadapters RiLine Compact

Voor het aansluiten van ronde aders.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.210
Mogelijkheden	Voor voeding van het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Opmerking	Toepassing als middenvoeding of als railverbindingstukken bij twee gekoppelde boards mogelijk
Nominale stroom max.	125 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Elektrische waarden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	6 - 50 mm ²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	6 - 50 mm ²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	6 - 50 mm ²
Aansluiting van ronde aders, massief	6 - 50 mm ²
Aansluiting voor ronde aders	AWG 1 - 10

Funcities

Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 92,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,12 kg
Brutogewicht	1,183 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,04
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV RiLine Compact aansl.adap 3P 125 690V

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
