


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.372 Apparaatadapters

Staat: 18.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.372 - Apparaatadapters 1-polig

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.372
Uitvoering	L2
Mogelijkheden	Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Per gewenste fase-aansluiting zijn verschillende adapteruitvoeringen benodigd De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.	16 A
Nominale spanning	690 V (AC), 1~
Aantal polen	1-polig
Aansluitdraden (AWG)	AWG 14
Lengte aansluitkabel	100 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Montagerailtype	vast
Afmetingen	Breedte: 18 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 35 mm
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	0.33
Brutogewicht	0.373
Koperaandeel (kg / stuk)	0.008

Funcities

Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177934580
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
