Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.025

NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 10.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.025 - NH-zekeringlastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.025
Uitvoering	3-polig schakelbaar
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte	00
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning	800 V (AC), 3~
Nominale stroom max.	160 A
Opmerking	Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw	Ja
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 670 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 95 mm²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	2,62 kg
Brutogewicht	2,66 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,606
Douanetariefnummer	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Product omschrijving	SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 00, 160 A, 800 V, 3-polig, frameklem, 185 mm, voor de inbouw van stroomtransformatoren

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK