Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.180
NH-lastscheiderstrook

Staat: 17.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.180 - NH-lastscheiderstrook met elektronische zekeringbewaking

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.180
Uitvoering	met elektronische zekeringbewaking 3-polig schakelbaar
Mogelijkheden	Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte	1
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	onder
Aansluiting (elektrisch)	Schroef M12
Installation type	Schroefbevestiging
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning	400 V, 3~
Nominale stroom max.	250 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 100 mm Hoogte: 941 mm

© Rittal 2026

Functies

Aansluiting van ronde aders	6 - 240 mm²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	12,78 kg
Brutogewicht	13,14 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	2,758
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	NH-Lastscheiderstrook DIN1, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, onderaansluiting bout M12, schroefbevestiging, met elektronische zekeringbewaking

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK