

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.020 NH-zekeringlastscheideners

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.020 - NH-zekeringlastscheiders met elektronische zekeringbewaking

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SV 9344.020 |
| Uitvoering | Voor montageplaatopbouw |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001 |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper | Breedte klemruimte: 13 mm Hoogte klemruimte: 13 mm |
| for mounting plate assembly | Ja |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Nominale stroom max. | 160 A |
| Nominale spanning | 400 V - 690 V, 3~ |
| Voor NH-grootte | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Afmetingen | Breedte: 106 mm Hoogte: 194 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 4 - 95 mm ² |
| Aantal polen | 3-polig |
| met elektronische zekeringbewaking | Ja |
| Doorsnede ronde ader | 4 - 95 mm ² |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,82 kg |
| Brutogewicht | 0,837 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,15 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Product omschrijving | SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm ² , 3-polig, 106x194mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, ESÜ |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |