Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.232

Moduul voor stroommeting

Staat: 14.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9393.232 - Moduul voor stroommeting

Voor uitbreiding van de modulaire netanalyser met 8 extra stroommeetkanalen.

Functies

Bestelnr.	SV 9393.232
Uitvoering	REM 800-CT-8-LP null
Product omschrijving	Om de modulaire netanalyser REM 801 uit te breiden tot maximaal 92 stroommeetkanalen of om externe installatiedelen aan te sluiten etc. Hierbij kunnen via de interne bus of de busaansluitmodulen tot 10 uitbreidingsmodulen, zoals bijv. modulen voor stroommetingen, met een maximale buslengte van 100 m worden aangesloten.
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Voor montagerailopbouw	Ja
Stroommeetingangen	8 (2x4) 2 systemen - L1, L2, L3, N Afzonderlijke kanalen
Meting via low-power-stroomtransformator (secundaire spanning)	0...0,4 V
Frequentie van de grondgolf	40...70 Hz
Harmonische	1...15
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,29 kg
Brutogewicht	0,295 kg

Functies

CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85389099
Product omschrijving	SV-moduul voor stroommeting REM 800-CT-8-L,P voor secundaire spanningstransformator

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit