

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9690.021

# Energieopslagbehuizing

Staat: 15.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9690.021 - Energieopslagbehuizing VX ESS

Kastframe met dakplaat, geperforeerde deur en achterwand. Optimaal geschikt voor een efficiënte en modulaire opbouw van energieopslagsystemen met legborden.

## Functies

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr.                          | SV 9690.021   |
| Uitvoering                         | Zonder interieuropbouw  |
| Materiaal                          | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 1,5 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak                          | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>☒ Deurdak en achterwand: poedercoating, structuurlak                                     |
| Kleur                              | RAL 7035  |
| Levering                           | Kastframe<br>Deur en achterwand, met boringen<br>Dakplaat<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard                                     |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 20   |
| Afmetingen                         | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 800 mm   |
| Leveringseenheid                   | 1 st.   |
| Nettogewicht                       | 51 kg   |
| Brutogewicht                       | 51,9 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 169,87 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse           | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave    |
| Douanetariefnummer                 | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |

# Functies

---

Product omschrijving

Kast voor VX ESS-energieopslagsysteem BHD: 600x2000x800 mm,  
met deur, achterwand

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit