

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.572

# Stroomtransformator

Staat: 05.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.572 - Stroomtransformator

## Functies

Bestelnr.	SV 9393.572
Uitvoering	Uitgangsspanning 333 mV
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005
Levering	2 plug-in-voeten 4 isolatiekappen 2 primaire railklemmen 4 draadstiften
Geschikt voor railkoper	2 x 100 x 10 80 x 60 50 x 80
Primary current	2.500 A
Normen	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV-voorschrift 3
Afmetingen	Breedte: 129 mm Hoogte: 156 mm Diepte: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condensierend)	10...90 %
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

# Funcities

---

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,55 kg
Brutogewicht	0,558 kg
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
Product omschrijving	SV Stroomtransformator 2500 A, 85 mm

---

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------

---