

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 1305.000**

**Caixa básica AX em aço inoxidável**

Estado: 31/01/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

# AX 1305.000 - Caixa básica AX em aço inoxidável

As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer perfurações.



## Recursos

Cód. Ref.	AX 1305.000
Material	Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s) com ângulo de abertura de 130° Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Código IK	IK10

# Recursos

Dimensões	Largura: 1.000 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 300 mm
Espessura da porta	2 mm
Espessura da caixa	1,5 mm
Espessura do material da placa de montagem	2,5 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	945 mm x 1.175 mm
Quantidade de portas	2
Fecho	Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Zinco fundido sob pressão
Material básico	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	71.4
Peso bruto	76
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177815100
E-Number Sweden	E3465173
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Aprovações

# Aprovações

---

Aprovações	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity