

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1533.000**

**Caixa de bornes KX, chapa de aço,  
com flange**

Estado: 27/01/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# KX 1533.000 - Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange

A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, com flange oferece versatilidade na instalação interna e facilidade no roteamento dos cabos, além de aproveitamento ideal do espaço.



## Recursos

Cód. Ref.	KX 1533.000
Material	Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Fechos de lingueta Mini Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Código IK	IK08

# Recursos

Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 200 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Placas flangeadas	: 2 + 2
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.646
Peso bruto	4.891
PCF/emb (cadle to gate)	19,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	84879059
EAN	4028177816398
E-Number Sweden	E3465205
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificados	Grau de proteção

# Aprovações

---

Explicações

Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK  
PCF-declaration