

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1684.630

Caixa para teclado HD

Estado: 12/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 1684.630 - Caixa para teclado HD

Solução de caixa com recorte para botões, que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Vedação de silicone aplicada em todo o contorno entre a caixa e a tampa. Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene.



Recursos

Cód. Ref.	HD 1684.630
Modelo	Caixa Hygienic Design
Material	Caixa e tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Parafuso do fecho: Em aço inoxidável Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento	Painel totalmente fechado Tampa com recorte para botão Vedação e parafuso de fechamento (inclusos)
Dimensões	Largura na frente: 100 mm Largura (atrás): 122 mm Altura na frente: 280 mm Altura atrás: 302 mm Profundidade: 90 mm
Esquema de perfurações	60 mm
Recortes (quantidade x Ø)	4 x 30,5 mm

Recursos

Código IK	IK08
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho	Modelo do fecho: Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene. Quantidade de fechos: 4
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tipo 12 Tipo 13
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.9
Peso bruto	1.99
Número da tarifa alfandegária	84879090
EAN	4028177995451
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101