

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SM 2383.030**

**Suportes para monitores TFT**

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2383.030 - Suportes para monitores TFT

Adequado para montagem de monitores TFT nas fixações do painel CP-S e braço articulado vertical através de fixação inclinável do painel.



## Recursos

|                      |  |
|----------------------|--|
| Cód. Ref.            | SM 2383.030  |
| Descrição do produto | Adequado para montagem de monitores TFT com VESA 75/100. Adaption de até 21" na fixação CP 40 (6501.070), fixação CP 60 para conexão de braços articulados de 120 x 65 mm (6206.360), braço articulado vertical no adaptador de inclinação de +100°/-60° (6206.460). |
| Material             | Chapa de aço   |
| Superfície           | Com pintura  |
| Cor                  | RAL 7024   |
| Dimensões            | Largura: 477 mm<br>Altura: 372 mm<br>Profundidade: 110,5 mm  |
| Emb.                 | 1 unid.  |
| Peso líquido         | 3,033 kg   |
| Peso bruto           | 3,233 kg   |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 12,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária                             | 83024900  |
| ETIM 9  | EC002620  |
| ETIM 8  | EC002620  |
| ECLASS 8.0  | 27189261  |
| Descrição do produto                                      | SM SOPORTE TFT 7035   |