

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9518.100

Polycarbonaat kasten PK

Staat: 04.05.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9518.100 - Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.



Functies

Bestelnr.	PK 9518.100
Uitvoering	PK enclosure with transparent cover
Materiaal	Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat Deksel transparant: polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyethyleen
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Dekselschroeven Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08

Funcities

Afmetingen	Breedte: 182 mm Hoogte: 180 mm Diepte: 111 mm
------------	---

Bedrijfstemperatuurbereik	-35 °C...80 °C
---------------------------	----------------

Basismateriaal	Polycarbonaat
----------------	---------------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Nettogewicht	0.627
--------------	-------

Brutogewicht	0.72
--------------	------

Douanetariefnummer	94037000
--------------------	----------

EAN	4028177139671
-----	---------------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UL DNV-GL UL
---------------	----------------------

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------
