

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.801

Prensa-cabos em latão

Estado: 8/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.801 - Prensa-cabos em latão

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2411.801
Vantagens	Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito. Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
Material	Latão Vedação: CR/NBR
Superfície	Niquelada
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensões	Altura: 22 mm
Rosca	M12 x 1,5
Comprimento da rosca	6 mm
Diâmetro mín. do cabo	3 mm
Diâmetro máx. dos cabos	6,5 mm
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...100 °C
torque	5,5 Nm
Bitola da chave	14 mm
Dimensões	Rosca: M12 x 1,5 Comprimento da rosca: 6 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Type 4X
Emb.	15 unid.
Peso líquido	0,195 kg

Recursos

Peso bruto	0,222 kg
Número da tarifa alfandegária	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrição do produto	SZ Bucins em latão M12x1,5 (15EA), para cabos \varnothing 3-6.5 mm

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
