


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.060

NH-lastseparatorstrook

Staat: 31.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.060 - NH-lastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Funcities

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9677.060 |
| Uitvoering | 3-polig schakelbaar |
| Mogelijkheden | Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016 |
| Voor NH-grootte | 00 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm |
| Afgaande aansluiting | onder |
| Aansluiting (elektrisch) | schroef M8 |
| Installation type | Klembevestiging |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale spanning | 800 V (AC), 3~ |
| Nominale stroom max. | 160 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Voor stroomtrafo-inbouw | Ja |
| Afmetingen | Breedte: 50 mm Hoogte: 676 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 1,5 - 95 mm ² |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 10 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 5,12 kg |
| Brutogewicht | 5,14 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 1,072 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Product omschrijving | SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 00, 160 A, 800 V, 3-polig, schroef M8, 185 mm, afgaande aansluiting aan de onderzijde, klembevestiging |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|