Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.310
# NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 22.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.310 - NH-zekeringlastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9677.310 |
| Uitvoering | 1-polig schakelbaar |
| Materiaal | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0<br>Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7001<br>Handgreep: RAL 7016 |
| Voor NH-grootte | 3 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Aansluiting (elektrisch) | bout M12 |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale spanning | 800 V (AC), 3~ |
| Nominale stroom max. | 630 A |
| Opmerking | Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Voor stroomtrafo-inbouw | Ja |
| Afmetingen | Breedte: 100 mm<br>Hoogte: 670 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 6 - 240 mm² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 10 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 5 kg |
| Brutogewicht | 5,74 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 2,47 |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Product omschrijving | SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 3, 630 A, 800 V, 3-polig, bout M12, 185 mm, 1-polig schakelbaar, voor de inbouw van stroomtransformatoren |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |