

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.865 Stroomtransformator

Staat: 09.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.865 - Stroomtransformator

Voor inductieve stroommeting.

## Funcities

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bestelnr.                   | SV 9677.865   |
| Product omschrijving        | Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk. |
| Materiaal                   | Polyamide   |
| Voor bouwgrootte            | 1 - 3   |
| Geschikt voor bestelnr.     | 9677.100<br>9677.110<br>9677.115<br>9677.200<br>9677.210<br>9677.215<br>9677.300<br>9677.310<br>9677.315<br>9677.340<br>9677.770<br>9677.780<br>9677.900                          |
| Nominaal vermogen           | 2,5 VA  |
| Aansluiting (elektrisch)    | frameklem   |
| Insulation material (class) | H   |
| Primary current             | 250 A   |
| Secondary current           | 5 A   |
| Accuracy Class              | 1   |

# Funcities

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Test specification          | IEC 60 044-1<br>EN 60715<br>VDE 0414<br>DIN 42 600-2   |
| Aansluiting van ronde aders | 2,5 - 4 mm <sup>2</sup>  |
| Nominale frequentie         | 50 - 60 Hz   |
| Leveringseenheid            | 1 st.  |
| Nettogewicht                | 0,13 kg  |
| Brutogewicht                | 0,16 kg  |
| Douanetariefnummer          | 85044087   |
| ETIM 9                      | EC002048   |
| ECLASS 8.0                  | 27141146   |
| Product omschrijving        | SV Stroomtransformator 250 A/5 A voor NH-<br>zekeringlastscheiderstroken DIN 1-3 (SV 9677.XXX) |