
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.915
Aansluitblok

Staat: 20.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9677.915 - Aansluitblok

Voor het aansluiten van aders of gelamelleerd railkoper.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.915
Product omschrijving	Voor het aansluiten van aders of gelamelleerd railkoper.
Materiaal	Plaatstaal, verzinkt E-Cu, vertind
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	1.000 A
Afmetingen	Breedte: 98 mm
Aansluiting van ronde aders	185 - 300 mm²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,2 kg
Brutogewicht	1,35 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,893
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Aansluitblok, 1-polig, voor raildikte 10 mm, maximaal 1000A, 690V, plaatstaal verzinkt, E-Cu vertind, boven-/onderaansluiting, frameklem

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK