Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1303.000 Caixa básica AX em aço inoxidável

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AX 1303.000 - Caixa básica AX em aço inoxidável

As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer perfurações.







Recursos

Cód. Ref.	AX 1303.000
Material	Caixa: aço inoxidável
	Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
	Placa de montagem: chapa de aço
	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
	Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s) com ângulo de abertura de 130°
	Placa de montagem
	Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66

© Rittal 2025 2

Recursos

Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tipo 12
Código IK	IK10
Dimensões	Largura: 380 mm Altura: 380 mm Profundidade: 210 mm
Espessura da porta	1,5 mm
Espessura da caixa	1,5 mm
Espessura do material da placa de montagem	2 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	330 mm x 355 mm
Quantidade de portas	1
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Material básico	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	9.31
Peso bruto	9.8
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177815087
E-Number Sweden	E3465171
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025