

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

**Coluna de sinalização compacta
LED**

Estado: 23/07/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - Coluna de sinalização compacta LED

Vida útil dos LEDs extremamente elevada, montagem simples e custos reduzidos de armazenamento.

Recursos

Cód. Ref.	SG 2372.100
Modelo	3 fases, vermelho, amarelo, verde
Descrição do produto	Ângulo de radiação: 3 x 120°
Vantagens	Solução completa pronta para instalação Altura de montagem reduzida Vida útil dos LEDs elevada Montagem simples e custos reduzidos de depósito
Entrada de cabos	Diâmetro mín. do cabo: 3 mm Diâmetro máx. dos cabos: 6,5 mm
Diâmetro	72 mm
Tipo de ligação (elétrica)	Bornes parafusados
Lâmpada	LEDs
Tensão nominal de isolamento	< 60 V DC
Dimensões	Altura: 177 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Tensão nominal de serviço	24 V 24 V (DC)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.339
Peso bruto	0.34
Número da tarifa alfandegária	85318070
EAN	4028177442719

Recursos

ECLASS 8.0

27371230

Aprovações

Aprovações

UR

Explicações

Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK