


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SM 2383.030

Suportes para monitores TFT

Estado: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SM 2383.030 - Suportes para monitores TFT

Adequado para montagem de monitores TFT nas fixações do painel CP-S e braço articulado vertical através de fixação inclinável do painel.



Recursos

Cód. Ref.	SM 2383.030
Descrição do produto	Adequado para montagem de monitores TFT com VESA 75/100. Adaption de até 21" na fixação CP 40 (6501.070), fixação CP 60 para conexão de braços articulados de 120 x 65 mm (6206.360), braço articulado vertical no adaptador de inclinação de +100°/-60° (6206.460).
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7024
Dimensões	Largura: 477 mm Altura: 372 mm Profundidade: 110,5 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.033
Peso bruto	3.233

Recursos

PCF/emb (cadle to gate)	12,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	83024900
EAN	4028177497146
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261