

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.140

Prensa-cabos EMC

Estado: 12/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.140 - Prensa-cabos EMC

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2411.140
Modelo	Prensa-cabos, PG
Descrição do produto	O revestimento do cabo pode ser interrompido no ponto de contato ou retirado completamente do armário. A blindagem dos cabos no armário é mantida. Ao ser parafusada, a contraporca fornecida corta automaticamente a superfície pintada do armário, estabelecendo um contato com condutividade elétrica.
Material	Latão Vedação: CR/NBR
Superfície	Niquelada
Nota	Diâmetro mínimo de blindagem = diâmetro do cabo menos o revestimento do cabo
Diâmetro mín. do cabo	6 mm
Diâmetro máx. dos cabos	12 mm
Grau de proteção IP 69K	IP 69K
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 68
Diâmetro de blindagem (mín.)	5 mm
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0,175 kg
Peso bruto	0,181 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

Recursos

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------