Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.600 Ventiladores com filtro TopTherm

Estado: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SK 3237.600 - Ventiladores com filtro TopTherm EMC

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.







Recursos

SK 3237.600
montagem lateral EMC
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
RAL 7035
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Axial com motor de partida
Com 50 Hz: 20 m³/h Com 60 Hz: 25 m³/h
1 x 3237060: 15/18 m³/h 2 x 3237060: 16/20 m³/h
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025 2

Recursos

Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,065 A Com 60 Hz: 0,07 A
Potência nominal Pel	Com 50 Hz: 12 W Com 60 Hz: 10 W
Dimensões	Largura: 116,5 mm Altura: 116,5 mm
Dimensões de montagem	Profundidade de montagem: 16 mm Profundidade de montagem: 43 mm
Recorte para montagem	Largura do recorte: 92 mm Altura do recorte: 92 mm
Nota	Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com filtro de fibra sintética IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA	Tipo 12 com filtro de fibra sintética Tipo 3 Tipo 3R com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 2 A
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)	Com 50 Hz: 55.000 h Com 60 Hz: 60.000 h
Faixa de temperatura de serviço	-15 °C55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-30 °C70 °C
Nível de ruído	Com 50 Hz: 38 dB(A) Com 60 Hz: 43 dB(A)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.42
Peso bruto	0.486
Número da tarifa alfandegária	84145915
EAN	4028177652415

© Rittal 2025 3

Recursos

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Aprovações

CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025