

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.320

Aquecedor para armários

Estado: 17/01/2026 (Fonte: rittal.com.br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.320 - Aquecedor para armários sem ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo sem ventilador. Potência térmica entre 10 e 150 W.



Recursos

Cód. Ref.	SK 3105.320
Descrição do produto	Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos.
Material	Alumínio anodizado
Escopo de fornecimento	Aquecedor PTC Borne de conexão rápida Material de fixação
Nota	Para a regulagem exata da temperatura no interior do armário, recomendamos a utilização de um termostato Para evitar a formação de água condensada nos módulos, recomendamos a utilização do higróstato para a regulagem da potência térmica A distribuição homogênea de calor em armários de grande porte é atingida pela instalação de diversos aquecedores de menor potência.

Recursos

Nota sobre o código de referência	É possível a utilização com temperatura de serviço de -40 °C. Mediante solicitação, enviamos uma declaração do fabricante. Voltagens especiais sob consulta. Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.
Potência térmica a 10 °C	18 W - 20 W
Tensão nominal de serviço	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 120 mm Profundidade: 46 mm
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 2 A
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Grau de proteção	II (isolamento)
Faixa de temperatura de serviço	-33 °C...65 °C
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.2
Peso bruto	0.219
Número da tarifa alfandegária	85162999
EAN	4028177638624
E-Number Sweden	E3404351
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECCLASS 8.0	27180710

Aprovações

Aprovações	CSA UR + C-UR (recognized)
------------	-------------------------------

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK