## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






# SK 3105.330 Aquecedor para armários


Estado: 3/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## SK 3105.330 - Aquecedor para armários sem ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo sem ventilador. Potência térmica entre 10 e 150 W.







#### Recursos

Cód. Ref.	SK 3105.330	
Descrição do produto	Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos.	
Material	Alumínio anodizado	
Escopo de fornecimento	Aquecedor PTC Borne de conexão rápida Material de fixação	
Nota	Para a regulagem exata da temperatura no interior do armário, recomendamos a utilização de um termostato Para evitar a formação de água condensada nos módulos, recomendamos a utilização do higrostato para a regulagem da potência térmica A distribuição homogênea de calor em armários de grande porte é atingida pela instalação de diversos aquecedores de menor potência.	

© Rittal 2025 2

## Recursos

Nota sobre o código de referência	É possível a utilização com temperatura de serviço de -40 °C. Mediante solicitação, enviamos uma declaração do fabricante. Voltagens especiais sob consulta. Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.
Potência térmica a 10 °C	23 W - 30 W
Tensão nominal de serviço	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões	Largura: 64 mm Altura: 155 mm Profundidade: 56 mm
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 4 A
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Grau de proteção	II (isolamento)
Faixa de temperatura de serviço	-33 °C65 °C
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.331
Peso bruto	0.395
Número da tarifa alfandegária	85162999
EAN	4028177638631
E-Number Sweden	E3404352
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

# Aprovações

Aprovações	CSA	
	UR + C-UR (recognized)	

© Rittal 2025 3

# Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025