

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3127.115**

**Trocador de calor ar-ar TopTherm**

Estado: 28/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3127.115 - Trocador de calor ar-ar TopTherm montagem lateral com controlador

Unidade do trocador de calor para montagem lateral com regulação completamente pronta para ser conectada e display digital da temperatura.

## Recursos

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Cód. Ref.                           | SK 3127.115  |
| Modelo                              | montagem lateral   |
| Descrição do produto                | Por terem dois circuitos de ar, os trocadores de calor ar/ar são especialmente adequados para ambientes com condições severas, já que o circuito de ar interno é completamente separado do externo.              |
| Cor                                 | RAL 7035   |
| Escopo de fornecimento              | Unidade completamente pronta para instalação<br>Régua de bornes encaixável<br>Aviso no caso de temperatura excessiva<br>Gabarito de furação<br>Material de fixação   |
| Potência específica de refrigeração | 30 W/K   |
| Vazão de ar (circulação livre)      | Circuito externo com 50 Hz: 480 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito externo com 60 Hz: 525 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito interno com 50 Hz: 480 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito interno com 60 Hz: 525 m <sup>3</sup> /h |
| Tensão nominal de serviço           | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Corrente nominal máx.               | Com 50 Hz: 1,1 A<br>Com 60 Hz: 1,4 A   |
| Dimensões                           | Largura: 400 mm<br>Altura: 950 mm<br>Profundidade: 205 mm  |
| Fusível de proteção prévia          | Disjuntor/fusível: 2 A   |

## Recursos

|  |   |
|--|---|
| Regulagem da temperatura                       | Regulagem eletrônica com display digital (regulado de fábrica em +35 °C)                              |
| Faixa de temperatura de serviço                | -5 °C...55 °C   |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | Circuito interno: IP 54<br>Circuito externo: IP 34  |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Peso líquido                                   | 18,5 kg   |
| Peso bruto                                     | 19,051 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                  | 84158300  |
| ETIM 9   | EC002514  |
| ETIM 8   | EC002514  |
| ECLASS 8.0                                     | 27180711  |
| Descrição do produto                           | SK Trocador de calor ar/ar TopTherm, montagem lateral, 30 W/K, 115V, 50/60Hz, LAP: 400 x 950 x 205 mm |

## Aprovações

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | UR + C-UR (recognized)                                     |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |