

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.230

Ventiladores de teto

Estado: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3166.230 - Ventiladores de teto para VX IT, TS IT

Ventilador de teto para uso em escritórios com baixíssimo nível de ruído de 39 dB(A) e alto fluxo volumétrico (circulação livre entre 1245 e 1345 m³/h).

Recursos

Cód. Ref.	SK 3166.230
Vantagens	Tecnologia de conexão fácil com tomada IEC C13 Regulagem de rotações com eficiência energética e curva característica predefinida Bem silencioso e, por isso, apropriado para uso em escritórios Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro
Aplicações	para uso em escritórios
Funcionamento	O ventilador com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência à demanda realmente exigida
Material	Chapa de aço pintada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	1 unidade de ventilação Regulador de rotações Cabos pré-instalados, pronto para instalação Inclui material de fixação Breve manual de instalação e instruções Sem chapa de teto
Tensão nominal de serviço	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota sobre o código de referência	Redução da vazão indicada de ar para 950 m ³ /h com 40 Pa de contrapressão com utilização de dois acabamentos ventilados para base soleira
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,3 A Com 60 Hz: 0,3 A
Modelo	pré-montado

Recursos

Dimensões	Largura: 470 mm Altura: 200 mm Profundidade: 470 mm
Recorte para montagem	Largura:410 mm Profundidade:410 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 20
Regulagem da temperatura	Ventilador com controle de velocidade
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...55 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 30 W Potência nominal L35 L35/60 Hz: 30 W
Vazão de ar (circulação livre)	1.345 m³/h
Vazão de ar (no ponto de operação)	950 m³/h
Nível de ruído (no ponto de operação)	39 dB(A)
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	11,362 kg
Peso bruto	11,96 kg
Número da tarifa alfandegária	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrição do produto	SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity