

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3172.120 Filtro com fole

Estado: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3172.120 - Filtro com fole para ventiladores com filtro e de teto, condicionadores de ar e Chillers

Ao contrário dos modelos de fibra sintética, a tecnologia de filtros plissados de alta qualidade amplia expressivamente o fluxo volumétrico, o que aumenta a potência do aparelho e reduz o consumo energético. Além disso, as características melhoradas de filtragem reduzem o pó no armário ou equipamento, sem contar que a vida útil prolongada diminui consideravelmente os custos de manutenção.



Recursos

Cód. Ref.	SK 3172.120
Modelo	para ventiladores com filtro/filtros de saída
Material	PET
Cor	Branco
Nota	Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência	3240.xxx 3241.xxx
Dimensões	Largura: 212,5 mm Altura: 212,5 mm Profundidade: 21 mm
Classe de filtro	segundo a norma DIN EN 779: G4 segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 na montagem no ventilador com filtro e de teto/filtro de saída
Nota sobre o código de referência	Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.

Recursos

Emb.	5 unid.
Peso líquido	0,335 kg
Peso bruto	0,34 kg
Número da tarifa alfandegária	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrição do produto	SK Filtro plissado IP54, para ventiladores com filtro/filtros de saída 3240./3241.XXX, LAP: 212,5x212,5x21 mm

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
------------	------------------------