

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3302.210

# Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral

Estado: 25/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.210 - Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.



## Recursos

Cód. Ref.	SK 3302.210
Modelo	montagem lateral
Descrição do produto	Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens	Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Cor	RAL 9007
Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,16 kW

# Recursos

Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 60 Hz
Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Corrente nominal máx.	Com 60 Hz: 3,3 A
Corrente de partida (máx.)	Com 60 Hz: 8 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 310 m³/h Circuito interno: 345 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,03
Modelo	montagem lateral
Dimensões	Largura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidade: 140 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 0,1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO2 (CO2e): 0,08 t
Regulagem da temperatura	Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C...70 °C
Faixa de regulagem	30 °C...54 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,31 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,36 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)	25 bar
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 10 A

# Recursos

---

Emb.	1 unid.
Peso líquido	13,3 kg
Peso bruto	14 kg
Número da tarifa alfandegária	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descrição do produto	SK RTT REFRIG. MURAL 300W INOX

# Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK