### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3303.518

Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, UL Type 3R/4

Estado: 3/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

NCLOSURES

OWER DISTRIBUTION

LIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURI

SOFTWARE & SERVICE

# SK 3303.518 - Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 2.500 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada (a partir de 1000 W), grau de proteção UL Type 3R/4, 12.





#### Recursos

Cód. Ref.	SK 3303.518
Modelo	montagem lateral
Descrição do produto	Condicionadores de ar «Blue e» com elevada eficiência energética para montagem lateral, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Grau de proteção UL Type 3R/4, 12.
Vantagens	Para instalação em áreas externas Tecnologia Blue e Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,5 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,28 kW
Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 60 Hz: 5,7 A
Corrente de partida (máx.)	Com 60 Hz: 11,5 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 345 m³/h Circuito interno: 280 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3 Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,35
Modelo	montagem lateral
Dimensões	Largura: 285 mm Altura: 620 mm Profundidade: 298 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 0,19 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO2 (CO2e): 0,12 t
Regulagem da temperatura	Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C

© Rittal 2025 3

#### Recursos

Modo de refrigeração do compressor com temperatura ambiente acima de +10 °C. Na faixa de temperatura entre -20 °C e +10 °C, apenas o ventilador interno é ativado.	
-40 °C70 °C	
20 °C50 °C	
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,37 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,45 kW	
28 bar	
Disjuntor/fusível: 10 A	
Sem sistema integrado de evaporação da água condensada	
1 unid.	
30.5	
36.5	
84158200	
4028177943681	
EC000855	
EC000855	
27180704	

## Aprovações

Aprovações	C-UL UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA	
Certificados	EAC	

© Rittal 2025

## Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaration of conformity - F-gas regulation

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 5