

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3238.066**

**Elemento filtrante de fibra sintética**

Estado: 11/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.066 - Elemento filtrante de fibra sintética

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3238.066
Modelo	para ventiladores com filtro EMC
Descrição do produto	Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material	Fibra sintética revestida com cobre, níquel e cromo
Nota	Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência	3238.6..
Dimensões	Largura: 125 mm Altura: 125 mm Profundidade: 12 mm
Classe de filtro	segundo a norma DIN EN 779: G2
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0,015 kg
Peso bruto	0,02 kg
Número da tarifa alfandegária	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrição do produto	SK Filtro EMC SK 3238.6xx, 125 x 125 x 12 m

# Aprovações

---

Aprovações

UR + C-UR (recognized)