Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3240.810 Ventilador com filtro Blue e+

Estado: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)




SK 3240.810 - Ventilador com filtro Blue e+ EMC

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar entre 20 e 900 m³/h







Recursos

Cód. Ref.	SK 3240.810	
Modelo	montagem lateral EMC	
Descrição do produto	Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.	
Vantagens	Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta	
Material	Plástico	
Cor	RAL 7035	
Escopo de fornecimento	Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante EMC	
Ventilador	Diagonal com motor de partida	
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)	Com 50 Hz: 175 m³/h Com 60 Hz: 157 m³/h	

© Rittal 2025

Recursos

Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética	Com 50 Hz: 130 m³/h Com 60 Hz: 112 m³/h	
Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	
Potência nominal Pel	Com 50 Hz: 35,5 W Com 60 Hz: 38,2 W	
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,41 A Com 60 Hz: 0,42 A	
Dimensões	Largura: 255 mm Altura: 255 mm Profundidade: 129 mm	
Profundidade de montagem	108 mm	
Recorte para montagem	Largura do recorte: 224 mm Altura do recorte: 224 mm	
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com filtro de fibra sintética IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água	
Grau de proteção NEMA	Tipo 12 com filtro de fibra sintética Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água	
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 4 A	
Nota	Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.	
Faixa de temperatura de serviço	-30 °C55 °C	
Faixa de temperatura de armazenagem	-30 °C70 °C	
Nível de ruído	Com 50 Hz: 48 dB(A) Com 60 Hz: 45 dB(A)	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	1.82	
Número da tarifa alfandegária	84145915	
EAN	4028177998087	

© Rittal 2025

Recursos

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Aprovações

Aprovações	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025