Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3244.600 Ventiladores com filtro TopTherm

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SK 3244.600 - Ventiladores com filtro TopTherm EMC

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.





Recursos

SK 3244.600
montagem lateral EMC
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
RAL 7035
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Diagonal, 1~ motor do capacitor
Com 50 Hz: 700 m³/h Com 60 Hz: 770 m³/h
1 x 3243060: 485/520 m³/h 2 x 3243060: 570/630 m³/h
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

Recursos

Número da tarifa alfandegária	84145915
Peso bruto	4.94
Peso líquido	3.72
Emb.	1 unid.
Nível de ruído	Com 50 Hz: 65 dB(A) Com 60 Hz: 66 dB(A)
Faixa de temperatura de armazenagem	-30 °C70 °C
Faixa de temperatura de serviço	-30 °C55 °C
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)	Com 50 Hz: 66.000 h Com 60 Hz: 64.000 h
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 4 A
Grau de proteção NEMA	Tipo 12 com filtro de fibra sintética Tipo 3 Type 3R Type 4 Tipo 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com filtro de fibra sintética IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Nota	Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Recorte para montagem	Largura do recorte: 292 mm Altura do recorte: 292 mm
Dimensões de montagem	Profundidade de montagem: 25 mm Profundidade de montagem: 130,5 mm
Dimensões	Largura: 323 mm Altura: 323 mm
Potência nominal Pel	Com 50 Hz: 95 W Com 60 Hz: 135 W
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,43 A Com 60 Hz: 0,6 A

© Rittal 2025 3

Recursos

EAN	4028177652484
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprovações

Aprovações	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025