

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.504

Trocadores de calor ar-água

Estado: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.504 - Trocadores de calor ar-água montagem lateral

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | SK 3364.504 |
| Modelo | montagem lateral Peças em contato com a água em aço inoxidável (1.4571) |
| Descrição do produto | Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente. |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Cabos pré-instalados, pronto para instalação Gabarito de furação Material de vedação e material de fixação |
| Potência de refrigeração total | L 35 W 10 com 400 l/h: 0,95 kW |
| Tensão nominal de serviço | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potência nominal Pel | Com 50 Hz: 37 W Com 60 Hz: 38 W |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 0,18 A Com 60 Hz: 0,18 A |
| Pressão permitida para operação (p máx.) | 1: 10 bar |
| Tempo de funcionamento | 100 % |
| Agente refrigerante | Água (as especificações podem ser encontradas na Internet) |
| Temperatura de entrada da água | 1 °C...30 °C |

Recursos

| | |
|---|--|
| Conexões de água | Bucha de mangueira de ½" Rosca externa G ¾" |
| Regulagem da temperatura | Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C) |
| Faixa de temperatura de serviço | 1 °C...70 °C |
| Nota | Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e-Comfort |
| Dimensões | Largura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidade: 120 mm |
| Nota sobre o código de referência | Prazo de entrega sob consulta. |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 4 A |
| Faixa de regulagem | 20 °C...55 °C |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 9 kg |
| Peso bruto | 10 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Descrição do produto | SK Trocador de calor ar/água, montagem lateral, 0,95 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controlador Comfort, peças em contato com a água: V4A, LAP: 280 x 550 x 120 mm |

Aprovações

Aprovações

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explicações

Declaration of conformity